

タイプ一覧 図内右下〇内の記号

	プレート取付位置: 外側	プレート取付位置: 内側
ベース長さ: 132 プレートサイズ: L	<p>199 ベース長: 132 120</p> <p style="text-align: right;">(G)</p>	<p>209 ベース長: 132 120</p> <p style="text-align: right;">(H)</p>
ベース長さ: 112 プレートサイズ: M	<p>179 ベース長: 112 120</p> <p style="text-align: right;">(E)</p>	<p>189 ベース長: 112 120</p> <p style="text-align: right;">(F)</p>
ベース長さ: 92 プレートサイズ: S	<p>159 ベース長: 92 120</p> <p style="text-align: right;">(C)</p>	<p>169 ベース長: 92 120</p> <p style="text-align: right;">(D)</p>
ベース長さ: 72 プレートサイズ: S	<p>139 ベース長: 72 120</p> <p style="text-align: right;">(A)</p>	<p>149 ベース長: 72 120</p> <p style="text-align: right;">(B)</p>

< フットサポート セパレートタイプ 選択タイプ一覧 >


機種	座幅						
	300	320	340	360	380	400	420
S-MAX WAVE	A	A	B	C	D	E	F
H-MAX WAVE	A	A	B	C	D	E	F
K-MAX	A	A	B	C	D	E	F
Suai II	A	A	B	C	D	E	F
A-MAX	B	C	D	E	F	G	H
A-MAX Swing	B*	C*	D*	E*	F*	G*	H*
S-MAX FLAT	B	C	D	E	F	G	H
H-MAX FLAT	B	C	D	E	F	G	H

図内
右下〇内
の記号


※ A-MAX Swing の場合、フットサポート先端にベルト固定金具が付属します。【MP34】ページをご確認ください。

< フットサポート セパレートタイプ ベース長一覧 >

機種	座幅						
	300	320	340	360	380	400	420
S-MAX WAVE	72	72	72	92	92	112	112
H-MAX WAVE	72	72	72	92	92	112	112
K-MAX	72	72	72	92	92	112	112
Suai II	72	72	72	92	92	112	112
A-MAX	72	92	92	112	112	132	132
A-MAX Swing	72	92	92	112	112	132	132
S-MAX FLAT	72	92	92	112	112	132	132
H-MAX FLAT	72	92	92	112	112	132	132



機種名/品名	MPシリーズ フットサポート セパレート・ハイマウント	ページ	XTC- MP33C
--------	-----------------------------	-----	------------



機種名/品名	MPシリーズ フットサポート セパレート・ハイマウント	ページ	XTC- MP33D
--------	-----------------------------	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-MP33-001-AL	セパレートフットサポート完成(左) 【A】 ロング (黒)	1 ケ	1			適応機種等は【MP33B】ページでご確認願います。 ②インナーパイプ ロング付
	X-MP33-001-AR	セパレートフットサポート完成(右) 【A】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-BL	セパレートフットサポート完成(左) 【B】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-BR	セパレートフットサポート完成(右) 【B】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-CL	セパレートフットサポート完成(左) 【C】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-CR	セパレートフットサポート完成(右) 【C】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-DL	セパレートフットサポート完成(左) 【D】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-DR	セパレートフットサポート完成(右) 【D】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-EL	セパレートフットサポート完成(左) 【E】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-ER	セパレートフットサポート完成(右) 【E】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-FL	セパレートフットサポート完成(左) 【F】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-FR	セパレートフットサポート完成(右) 【F】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-GL	セパレートフットサポート完成(左) 【G】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-GR	セパレートフットサポート完成(右) 【G】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-HL	セパレートフットサポート完成(左) 【H】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-001-HR	セパレートフットサポート完成(右) 【H】 ロング (黒)	1 ケ	1			
	X-MP33-101-AL	セパレートフットサポート完成(左) 【A】 ロング (茶)	1 ケ	1			
	X-MP33-101-AR	セパレートフットサポート完成(右) 【A】 ロング (茶)	1 ケ	1			
	X-MP33-101-BL	セパレートフットサポート完成(左) 【B】 ロング (茶)	1 ケ	1			
	X-MP33-101-BR	セパレートフットサポート完成(右) 【B】 ロング (茶)	1 ケ	1			
X-MP33-101-CL	セパレートフットサポート完成(左) 【C】 ロング (茶)	1 ケ	1				
X-MP33-101-CR	セパレートフットサポート完成(右) 【C】 ロング (茶)	1 ケ	1				
X-MP33-101-DL	セパレートフットサポート完成(左) 【D】 ロング (茶)	1 ケ	1				
X-MP33-101-DR	セパレートフットサポート完成(右) 【D】 ロング (茶)	1 ケ	1				
X-MP33-101-EL	セパレートフットサポート完成(左) 【E】 ロング (茶)	1 ケ	1				
X-MP33-101-ER	セパレートフットサポート完成(右) 【E】 ロング (茶)	1 ケ	1				
X-MP33-101-FL	セパレートフットサポート完成(左) 【F】 ロング (茶)	1 ケ	1				
X-MP33-101-FR	セパレートフットサポート完成(右) 【F】 ロング (茶)	1 ケ	1				
2	X-MP33-002	角度調整フットサポート インナーパイプ ロング (黒)	1 本	2			⑫ボルト付
	X-MP33-102	角度調整フットサポート インナーパイプ ロング (茶)	1 本	2			

注記 ※茶色はSuai II専用です。

機種名/品名		MPシリーズ フットサポート セパレート・ハイマウント				ページ	XTC- MP33E	
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-MP33-301-AL	セパレートフットサポート完成(左) 【A】 ショート (黒)	1	ヶ	1			適応機種等は【MP33B】ページでご確認願います。 ②インナーパイプ ショート付
	X-MP33-301-AR	セパレートフットサポート完成(右) 【A】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-BL	セパレートフットサポート完成(左) 【B】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-BR	セパレートフットサポート完成(右) 【B】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-CL	セパレートフットサポート完成(左) 【C】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-CR	セパレートフットサポート完成(右) 【C】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-DL	セパレートフットサポート完成(左) 【D】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-DR	セパレートフットサポート完成(右) 【D】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-EL	セパレートフットサポート完成(左) 【E】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-ER	セパレートフットサポート完成(右) 【E】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-FL	セパレートフットサポート完成(左) 【F】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-FR	セパレートフットサポート完成(右) 【F】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-GL	セパレートフットサポート完成(左) 【G】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-GR	セパレートフットサポート完成(右) 【G】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-HL	セパレートフットサポート完成(左) 【H】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-301-HR	セパレートフットサポート完成(右) 【H】 ショート (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-401-AL	セパレートフットサポート完成(左) 【A】 ショート (茶)	1	ヶ	1			
	X-MP33-401-AR	セパレートフットサポート完成(右) 【A】 ショート (茶)	1	ヶ	1			
	X-MP33-401-BL	セパレートフットサポート完成(左) 【B】 ショート (茶)	1	ヶ	1			
	X-MP33-401-BR	セパレートフットサポート完成(右) 【B】 ショート (茶)	1	ヶ	1			
X-MP33-401-CL	セパレートフットサポート完成(左) 【C】 ショート (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-401-CR	セパレートフットサポート完成(右) 【C】 ショート (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-401-DL	セパレートフットサポート完成(左) 【D】 ショート (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-401-DR	セパレートフットサポート完成(右) 【D】 ショート (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-401-EL	セパレートフットサポート完成(左) 【E】 ショート (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-401-ER	セパレートフットサポート完成(右) 【E】 ショート (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-401-FL	セパレートフットサポート完成(左) 【F】 ショート (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-401-FR	セパレートフットサポート完成(右) 【F】 ショート (茶)	1	ヶ	1				
2	X-MP33-302	角度調整フットサポート インナーパイプ ショート (黒)	1	本	2			⑩ボルト付
	X-MP33-402	角度調整フットサポート インナーパイプ ショート (茶)	1	本	2			
注記	※茶色はSuai II 専用です。							

機種名/品名		MPシリーズ フットサポート セパレート・ハイマウント				ページ	XTC- MP33F	
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
3	X-MP33-003-AL	セパレートフットサポート(左) 【A】 (黒)	1	ヶ	1			適応機種等は【MP33B】ページでご確認願います。
	X-MP33-003-AR	セパレートフットサポート(右) 【A】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-BL	セパレートフットサポート(左) 【B】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-BR	セパレートフットサポート(右) 【B】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-CL	セパレートフットサポート(左) 【C】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-CR	セパレートフットサポート(右) 【C】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-DL	セパレートフットサポート(左) 【D】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-DR	セパレートフットサポート(右) 【D】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-EL	セパレートフットサポート(左) 【E】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-ER	セパレートフットサポート(右) 【E】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-FL	セパレートフットサポート(左) 【F】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-FR	セパレートフットサポート(右) 【F】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-GL	セパレートフットサポート(左) 【G】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-GR	セパレートフットサポート(右) 【G】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-HL	セパレートフットサポート(左) 【H】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-003-HR	セパレートフットサポート(右) 【H】 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-103-AL	セパレートフットサポート(左) 【A】 (茶)	1	ヶ	1			
	X-MP33-103-AR	セパレートフットサポート(右) 【A】 (茶)	1	ヶ	1			
	X-MP33-103-BL	セパレートフットサポート(左) 【B】 (茶)	1	ヶ	1			
	X-MP33-103-BR	セパレートフットサポート(右) 【B】 (茶)	1	ヶ	1			
X-MP33-103-CL	セパレートフットサポート(左) 【C】 (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-103-CR	セパレートフットサポート(右) 【C】 (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-103-DL	セパレートフットサポート(左) 【D】 (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-103-DR	セパレートフットサポート(右) 【D】 (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-103-EL	セパレートフットサポート(左) 【E】 (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-103-ER	セパレートフットサポート(右) 【E】 (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-103-FL	セパレートフットサポート(左) 【F】 (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-103-FR	セパレートフットサポート(右) 【F】 (茶)	1	ヶ	1				
注記	※茶色はSuai II 専用です。							

機種名/品名		MPシリーズ フットサポート セパレート・ハイマウント					ページ	XTC- MP33G
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
4	X-MP33-004-72L	セパレートフットサポートベース(左) 長さ72 (黒)	1	ヶ	1			対象機種と座幅は【MP33B】のページでご確認願います。
	X-MP33-004-72R	セパレートフットサポートベース(右) 長さ72 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-004-92L	セパレートフットサポートベース(左) 長さ92 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-004-92R	セパレートフットサポートベース(右) 長さ92 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-004-112L	セパレートフットサポートベース(左) 長さ112 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-004-112R	セパレートフットサポートベース(右) 長さ112 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-004-132L	セパレートフットサポートベース(左) 長さ132 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-004-132R	セパレートフットサポートベース(右) 長さ132 (黒)	1	ヶ	1			
	X-MP33-104-72L	セパレートフットサポートベース(左) 長さ72 (茶)	1	ヶ	1			
	X-MP33-104-72R	セパレートフットサポートベース(右) 長さ72 (茶)	1	ヶ	1			
	X-MP33-104-92L	セパレートフットサポートベース(左) 長さ92 (茶)	1	ヶ	1			
	X-MP33-104-92R	セパレートフットサポートベース(右) 長さ92 (茶)	1	ヶ	1			
X-MP33-104-112L	セパレートフットサポートベース(左) 長さ112 (茶)	1	ヶ	1				
X-MP33-104-112R	セパレートフットサポートベース(右) 長さ112 (茶)	1	ヶ	1				
5	X-MP31-005L	T. S. フットサポートプレート Lサイズ(左)	1	枚	1			ボルト、ナット付
	X-MP31-005R	T. S. フットサポートプレート Lサイズ(右)	1	枚	1			
	X-MP31-025L	T. S. フットサポートプレート Mサイズ(左)	1	枚	1			
	X-MP31-025R	T. S. フットサポートプレート Mサイズ(右)	1	枚	1			
	X-MP31-035L	T. S. フットサポートプレート Sサイズ(左)	1	枚	1			
X-MP31-035R	T. S. フットサポートプレート Sサイズ(右)	1	枚	1				
6	X-MP31-006L	T. S. フットサポートプレート滑り止め Lサイズ(左)	1	枚	1			粘着材付
	X-MP31-006R	T. S. フットサポートプレート滑り止め Lサイズ(右)	1	枚	1			
	X-MP31-026L	T. S. フットサポートプレート滑り止め Mサイズ(左)	1	枚	1			
	X-MP31-026R	T. S. フットサポートプレート滑り止め Mサイズ(右)	1	枚	1			
	X-MP31-036L	T. S. フットサポートプレート滑り止め Sサイズ(左)	1	枚	1			
X-MP31-036R	T. S. フットサポートプレート滑り止め Sサイズ(右)	1	枚	1				
注記	※茶色はSuai II専用です。							

機種名/品名		MPシリーズ フットサポート セパレート・ハイマウント					ページ	XTC- MP33H
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
7	X-MP33-007	セパレートフットサポート角度調整ユニット	1	ヶ	2			ピン、バネ、ボルト付
10	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	4			
12	X-MP33-012	角度調整フットサポート固定ボルト	1	本	2			
14	X-MP31-014	ドアローラー	1	ヶ	2			
15	X-MP33-015	ハイマウントクランプ金具	1	ヶ	2			
17	X-MP31-017	MPフットサポート長 調整ボルトセット	1	ヶ	2			
注記	※茶色はSuai II専用です。							